



## UPS2 UNIVERSELE VERVANGINGS POMP

Compacte, zeer efficiënte vervanging voor de EuP 2015 conforme Grundfos UPS 4 m, 5 m en 6 m circulatiepompen in nauw passende installaties zoals ketels.

Legendarische betrouwbaarheid van Grundfos gekoppeld aan maximale compatibiliteit en snelle, eenvoudige vervanging.

- Door nieuwe elektronica en hydraulica vervangt slechts één model UPS2 4 m, 5 m of 6 m uitvoeringen van de oude UPS.
- Identieke kabelwartel verkort de tijdsduur om opnieuw te bedraden.

En als het bestaande voetstuk in goede staat is: koop en vervang alleen de pompkop!

- Leidingwerk hoeft niet losgekoppeld te worden.
- Minder problemen met benaderen, en minder risico op lekkage.



### TECHNISCHE GEGEVENS

<b>Debiet, Q<sub>max</sub>:</b>	3,4 m <sup>3</sup> /uur
<b>Opvoerhoogte, H<sub>max</sub>:</b>	6 m
<b>Vloeistoftemperatuur:</b>	+2° C t/m +95° C (TF 95)
<b>Systeemdruk, P<sub>max</sub>:</b>	1.0 MPa / 10 bar
<b>Vermogen:</b>	7-48 W
<b>Omgevingstemperatuur:</b>	0° C t/m +40° C (+55 C in afgesloten kasten)
<b>EEl:</b>	≤ 0,23
<b>Beschermingsklasse:</b>	IP 44

# UPS2 DETAILS

## Eén pomp. Meerdere opties.

De UPS2 biedt een keuze tussen 4, 5 en 6 meter. Kies simpelweg de instelling die past bij de eisen van uw systeem, en u bent klaar voor de start.

## Gemoedsrust

Bij stroomonderbreking onthoudt de UPS2 diens meest recente instellingen, en gaat hier naar terug als de stroomvoorziening weer werkt.

## Flexibele installatie

De besturingskast van de UPS2 kan flexibel worden gemonteerd, en kan naar boven, onder, links of rechts gericht zijn.

## Uitgebreide compatibiliteit


U kunt ervoor kiezen om alleen de pompkop te vervangen als het originele pomphuis nog in goede staat is. De UPS2 kan worden gecombineerd met alle ALPHA, ALPHA Pro, ALPHA+ en UPS 100 4 m, 5 m en 6 m behuizingen.

## Eenvoudig te vervangen

De afmetingen van de UPS2 zijn vrijwel gelijk aan die van de UPS, en daarom hoeft u zich geen zorgen te maken over de maat tijdens het vervangen. Ook is de kabelwartel in de UPS2 identiek aan de kabelwartel in de UPS, om het bedraden eenvoudiger te maken.



## CAPACITEITSCURVES



## INSTELLINGSTABEL

HUIDIGE POMP	TOERENTALINSTELLING OP OUDE UPS DIE WORDT VERVANGEN	GELIJKWAARDIGE INSTELLING OP NIEUWE UPS2
4 Meter	Alle instellingen: H-III	I
	I	I
	II	II
5 Meter	III	II
	I	I
	II	II
6 Meter	III	III
	I	I
	II	II

## TYPES EN AFMETINGEN

Pomptype	≤ EEI	Afmetingen (mm)									Product nummer
		L1	B1	B2	B3	H1	H2	H3	H4	G	
UPS2 15-40/60	0.23	130	79	47	87	28	102	79	76	1	98243667
UPS2 25-40/60	0.23	130	79	47	87	29	102	81	76	1½	98243668
UPS2 PH-40/60	0.23	-	-	-	-	-	-	-	76	-	98334567

