

BOOSTERFEITEN EN KENMERKEN

	MPC-E (CRIE)	Multi-E (CRIE)	Multi-E (CME-I)
Regelmethode			
Constance druk	X	X	X
Variabel debiet	X	X	X
Leidingverlies compensatie	X	-	-
Reservepomp stand-by	X	X	X
Systeem setup			
Eenvoudige inbedrijfstelling	X	X	X
Uitgebreide instelmogelijkheden	X	-	-
Opstart-wizard op grafisch scherm	X	-	-
Plug 'n' pump (Grundfos GO)	-	X	X
Kenmerken			
Onderdrukbeveiliging	X	X	X
GBS Communicatie (uitbreiding mogelijk)	X	X	X
Multi-Master functie	-	X	X
Optimale cascade-regeling	X	X	X
Hoogste pompndement	X	X	-
Afmetingen			
Meest compacte bouw	-	-	X
Laagste inbouwhoogte	-	X	-

STANDAARD IN ALLE FAST TRACK PRODUCTEN:

- ≥ IE4 motoren
- RVS 304 pompvoet, RVS 316 leidingwerk (hygiënisch)
- Vooraf geïnstalleerd schakelvat

be think innovate



GRUNDFOS Nederland BV
Postbus 22015
1302 CA Almere
www.grundfos.nl

GRUNDFOS BOOSTER FAST TRACK

Verzending af fabriek in slechts 4 dagen*

* Plaats de order vóór 10:00 uur 's ochtends op het speciale Fast Track e-mailadres: fasttrack-nl@grundfos.com



The name Grundfos, the Grundfos logo, and be think innovate are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide. gnl1000/2015-4


*Indien de order geplaatst is voor 10:00 uur.

GRUNDFOS

be think innovate

GRUNDFOS


SELECTIE



ARTIKELNUMMER			
Pomp type	Aantal pompen	Multi-E (CRIE)	MPC-E (CRIE)
CRIE 3-4	2	98645010	
	3	98856192	
CRIE 3-8	2	98813401	
	3	98856208	
CRIE 5-4	2	98650899	98653161
	3	98653410	98857145
CRIE 5-9	2	98667962	98857180
	3	98856222	98604247
CRIE 10-3	2	98644968	98660155
	3	98856228	98875738
CRIE 10-5	2	98696359	98580864
	3	98856275	98875777
CRIE 15-2	2		98875804
	3		98875946
CRIE 15-4	2		98875972
	3		98875975

5

ARTIKELNUMMER		
Pomp type	Aantal pompen	Multi-E (CME-I)
CME-I 3-5	2	98878547
CME-I 5-3	2	98878549
CME-I 5-5	2	98878583



Multi-E CRIE



MPC-E CRIE



Multi-E CME-I